

No.	樹種	樹木幹直径 (mm)	高さ (m)	内容
1	サクラ	800	7.5	伐採
2	タイサンボク	450	4.5	
3	ヒイラギ	400	6.0	
4	ヒイラギ	250	6.0	
5	サクラ	1100	7.0	
6	サクラ	900	6.5	
7	キンモクセイ	350	7.0	
8	キンモクセイ	400	7.0	
9	マキ	450	7.0	
10	キンモクセイ	200	7.0	
11	キンモクセイ	200	7.0	
12	モチノキ	500	7.0	
13	モチノキ	600	8.5	
14	キンモクセイ	250	5.0	
15	モミジ	550	5.0	
16	キンモクセイ	600	5.0	
17	センダン	200	6.0	剪定
18	センダン	500	5.0	伐採
19	サクラ	400	4.0	
20	サクラ	500	5.5	
21	サクラ	400	5.0	
22	サクラ	350	5.0	
23	サクラ	300	5.0	
24	サクラ	300	3.5	
25	サクラ	1000	2.0	
26	サクラ	350	4.0	
27	サクラ	1000	2.5	
28	サクラ	500	4.5	
29	サクラ	600	3.0	
30	サクラ	1100	1.5	
31	サクラ	1300	7.0	
32	サクラ	1400	7.0	
33	サクラ	1300	7.0	
34	サクラ	1500	7.0	
35	サクラ	600	6.0	
36	サクラ	1400	7.0	
37	貝塚	600	7.0	
38	貝塚	600	7.0	
39	貝塚	500	7.0	

No.	樹種	樹木幹直径 (mm)	高さ (m)	内容
40	貝塚	600	7.0	伐採
41	貝塚	600	7.0	
42	貝塚	500	7.0	
43	貝塚	500	7.0	
44	貝塚	500	7.0	
45	貝塚	700	7.0	
46	貝塚	500	7.0	
47	貝塚	500	7.0	
48	貝塚	500	7.0	
49	貝塚	600	7.0	
50	貝塚	800	7.0	
51	貝塚	400	7.0	
52	貝塚	500	7.0	
53	貝塚	600	7.0	
54	貝塚	500	7.0	
55	モチノキ	300	5.0	
56	モチノキ	450	5.0	
57	モチノキ	300	5.0	
58	モチノキ	250	5.0	
59	モチノキ	300	5.0	
60	モチノキ	300	5.0	
61	モチノキ	350	5.0	
62	モチノキ	300	5.0	
63	モチノキ	300	4.0	
64	モチノキ	250	4.0	
65	貝塚	500	7.0	
66	モチノキ	500	7.0	
67	モチノキ	250	5.0	
68	モチノキ	400	5.0	
69	モチノキ	300	5.0	
70	モチノキ	250	5.0	
71	モチノキ	300	5.0	
72	モチノキ	300	5.0	
73	貝塚	400	6.0	
74	貝塚	350	7.0	
75	貝塚	400	7.0	
76	貝塚	400	7.0	
77	貝塚	400	7.0	
78	貝塚	350	5.0	

No.	樹種	樹木幹直径 (mm)	高さ (m)	内容
79	貝塚	250	5.0	伐採
80	貝塚	300	5.0	
81	貝塚	200	5.0	
82	貝塚	250	5.0	
83	貝塚	300	5.0	
84	貝塚	200	5.0	
85	貝塚	300	5.0	
86	貝塚	300	5.0	
87	貝塚	300	5.0	
88	貝塚	250	5.0	
89	貝塚	300	5.0	
90	貝塚	300	5.0	
91	貝塚	250	5.0	
92	貝塚	300	5.0	
93	貝塚	300	5.0	
94	貝塚	300	5.0	
95	貝塚	300	5.0	
96	貝塚	300	5.0	
97	貝塚	300	5.0	
98	貝塚	300	5.0	
99	貝塚	300	5.0	
100	貝塚	250	5.0	
101	貝塚	400	5.0	
102	貝塚	250	5.0	
103	貝塚	300	5.0	
104	貝塚	350	5.0	
105	貝塚	500	8.0	
106	貝塚	500	8.0	
107	貝塚	400	8.0	
108	貝塚	400	8.0	
109	貝塚	350	8.0	
110	貝塚	400	8.0	
111	貝塚	400	8.0	
112	貝塚	400	8.0	
113	貝塚	400	8.0	
114	貝塚	400	8.0	
115	貝塚	350	8.0	
116	貝塚	350	8.0	
117	貝塚	400	8.0	

No.	樹種	樹木幹直径 (mm)	高さ (m)	内容
118	貝塚	350	8.0	伐採
119	貝塚	400	8.0	
120	貝塚	350	8.0	
121	貝塚	300	8.0	
122	貝塚	350	8.0	
123	貝塚	350	8.0	
124	貝塚	250	8.0	
125	貝塚	400	8.0	
126	貝塚	300	8.0	
127	貝塚	400	8.0	
128	貝塚	300	8.0	
129	貝塚	350	8.0	
130	貝塚	300	8.0	
131	貝塚	400	8.0	
132	貝塚	300	8.0	
133	貝塚	300	8.0	
134	貝塚	400	8.0	
135	貝塚	400	8.0	
136	貝塚	250	8.0	
137	貝塚	400	8.0	
138	貝塚	400	8.0	
139	貝塚	450	8.0	
140	貝塚	350	8.0	
141	貝塚	400	8.0	
142	貝塚	400	8.0	
143	貝塚	400	8.0	
144	貝塚	350	8.0	
145	貝塚	350	8.0	
146	貝塚	400	8.0	
147	貝塚	400	8.0	
148	貝塚	300	8.0	
149	貝塚	350	8.0	
150	貝塚	350	8.0	
151	貝塚	300	8.0	
152	貝塚	400	8.0	
153	貝塚	450	8.0	